

| 구분 | 설명 |
|-----|------------------------------------|
| XT | 해상도(640x512), 렌즈9mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈13mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈19mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈07mm, 센터온도측정, 9Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈09mm, 센터온도측정, 9Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈13mm, 센터온도측정, 9Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈19mm, 센터온도측정, 9Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈9mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈13mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈19mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈06mm, 센터온도측정, 9Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈09mm, 센터온도측정, 9Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈13mm, 센터온도측정, 9Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈19mm, 센터온도측정, 9Hz |
| XT2 | 해상도(640x512), 렌즈25mm, 전체온도측정, 30Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈19mm, 전체온도측정, 30Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈13mm, 전체온도측정, 30Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈25mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈19mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(640x512), 렌즈13mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈09mm, 전체온도측정, 30Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈13mm, 전체온도측정, 30Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈13mm, 전체온도측정, 30Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈09mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈13mm, 전체온도측정, 9Hz |
| | 해상도(336x256), 렌즈19mm, 전체온도측정, 9Hz |